Revirase ウイルス浄化 空気清浄機

特殊ドロマイト加工

BR-p³特殊フィルター TAC - 2100




天然鉱物『ドロマイト』を特殊加工し、さらにナノテクノロジー(超微 細技術)を使い、ウイルス活動の抑制効果を最適化。日本・アメリカ でその効果の実証実験・論文提出行い、ヨーロッパではCE認証試 験を突破した、医師もその実力を認めた特殊フィルターです。

<主な試験機関>

バイオメディカルサイエンス研究会(日本) アメリカ疾病予防管理センター【CDC】(アメリカ) ネルソンラボ(アメリカ)

欧州安全適応試験【CE】(EU)

鳥インフルエンザウイルスを使用した 特殊ドロマイトのウイルス活動抑制効果の立体グラフ



次亜塩素酸によるウイルス抑制99.6%(4/1,000)、オゾンによる ウイルス抑制99.9%(1/10,000)、特殊ドロマイトによるウイルス抑 制99.9%(1分間で1/100,000、30分で1/1,000,000)*

特殊ドロマイトより発生する水酸化物イオンと紫外線殺菌灯でウイル スの活動を抑制します。

PM2.5、花粉、カビ、雑菌、細菌飛沫も強力捕集。 クリーンな空気で快適空間をお届けします。

Revirase

動画で分かる



空気清浄機の常識を変えた。

ウイルス抑制の


最高峰

医師も認めたその実力!!

BR-p³特殊フィルター・HEPAフィルター・ 紫外線殺菌灯によるウイルス浄化空気洗浄機

ウイルス抑制のしくみ

通常の空気清浄機は、次亜塩素酸や水酸化物イオンを放出し、お部屋のウイルスを抑制しますが、TAC-2100はBR-p³特殊フィ ルターを装着し同時使用することで、吸引した空気中のウイルスがフィルターに付着した際に活動を抑制する仕組みとなってい ます。そのため、TAC-2100には効率よくお部屋の空気を吸込むための工夫があります。



3つのブロックが ウイルス・細菌を許さない!

BR-p³特殊フィルター・HEPAフィルター・紫外線殺菌灯が 吸引した空気中のウイルス・細菌の活動を抑制し、花粉や PM2.5、タバコの煙などを強力捕集。お部屋にキレイな 空気を届けます。

【BR-p3特殊フィルターの構造】


浄化されたクリーンな空気

BR-p³ウイルス対策フィルター

フィルターに付着したウイルスの活動を 抑制します。

高性能撥水性フィルター

ミクロレベルの細菌・花粉・PM2.5などを 強力ブロック。



BR-p³特殊フィルターが ウイルス活動を抑制!

BR-p3特殊フィルターより発生する水酸化物イオンが ウイルスのタンパク質変性を誘引。スパイクを引き剥が して活動を抑制します。



お部屋の隅々まで清浄に!

空気清浄機を中心に360°螺旋を描くようにキレイな空気 を放出。お部屋内の空気を循環させエア滞留を発生させ ません。この循環によって隅々まで空気を吸引し空気中 のウイルスをフィルターに付着させ活動を抑制します。

表記内容はBR-p³特殊フィルターを空気清浄機に装着した 場合のウイルス抑制効果です。

仕 様

BR-p3特殊フィルター

	名	BR-p3特殊フィルター
対	象	花粉・ほこり・PM2.5・ 細菌・ウイルス飛沫
素	材	ポリプロピレン、 ポリエチレン抗菌加工不織布
抗菌	材	ドロマイト
枚	数	4枚入
サィ	′ズ	11 × 60 cm
生 産	玉玉	日本



※BR-p3特殊フィルターはオプションとなります。又、消耗品ですので定期的に交換が必要です。

※仕様は製品向上のために変更する場合があります。 ※この広告は、2021年6月時点の仕様を元に作成しています。

TAC-2100

品名(型番)	空気清浄機 TAC-2100		
定格電圧及び 定格周波数	AC100V 50-60Hz		
定格消費電力	33W		
清浄空気量(CADR)*	≥ 135 CFM	運転モード	
適用床面積(目安)*	約16~27㎡ (10~16畳)	TURBO 運 転 音	
清浄時間	10畳を約10分	58db	
HEPAフィルタ	集塵·脱臭 活性炭含有		
除菌装置	UV-C(紫外線殺菌灯)		
外形寸法	幅 奥行 高さ 23.5 × 23.5 × 50 cm		
重量	3.5kg		
電源コード長さ	1.8m		
生産国	中国*		



*「清浄空気量」ならびに「適用床面積」の数値は、「GB中国規格」に基づく数値です。(TURBO運転時) *中国で組み立てていますが、主要パーツは日本メーカー製です。

大志 TAISHI Co.,Ltd. 製造·販売元

●販売店



〒370-0845 群馬県高崎市新後閑町4-2 TEL 027-323-7417

●販売店



7-T-株式*会社*

- □ 東京オフィス TEL(03)-6914-0771代 □ 宇都宮営業所 TEL(028)-678-5881代 □ さいたま営業所 TEL(048)-620-2323代
- □ 前橋営業所 TEL(027)-289-2540代 □太田営業所 TEL(0276)-32-6670代
- □上越営業所 TEL(025)-520-9810代
- □ E·C事業本部 TEL(027)-289-0128代